



Вертикална захранваща плоча VMPA14-VSP-QS10

Номер на част: 8110625

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	14 mm
Работно налягане	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Управляващо налягане	0.3 МПа...0.8 МПа 3 бар...8 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	55 g
Пневматична връзка 1	QS-10
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на захранващата плочка	Подсилен с POLYAMID