

Електронен модул VMPA-MPM-EMM-P5

Номер на част: 8111881

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Макс. брой места за разпределители	1
Максимален брой бобини на разпределители	1
Защита от неправилна полярност	да
Допълнителни функции	за разпределител за плавно покачване на налягането
Диапазон на работното напрежение, напрежение при товар	21.6 V...26.4 V
Номинален начален пусков ток на всяка бобина	60 mA до 30 ms
Номинален ток при намаляване на тока	22 mA след 30 ms
Разделяне на потенциалите канал - Вътрешна Bus	не
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия (в монтирано състояние)
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	20 g
Електрическо задействане	Мултипол
Материал на тялото	ПОМ
Указание за материала	Съответствие с RoHS