



# Съединителен кабел NEBV-Q7G2-PD-0.5-N-LE2

Номер на част: 8115099

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Означение проводник                                         | без носач за табелки                               |
| Честота на свързване                                        | 20                                                 |
| Тегло на продукта                                           | 2.3 g                                              |
| Електрическо присъединяване 1, функция                      | От страната на полевото устройство                 |
| Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма          | Ъглова                                             |
| Електрическо присъединяване 1, вид свързване                | Куплунг                                            |
| Електрическо присъединяване 1, кабелен извод                | прав                                               |
| Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване | Схема на свързване Q7                              |
| Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила             | 2                                                  |
| Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила            | 2                                                  |
| Електрическо присъединяване 1, вид закрепване               | с включване                                        |
| Електрическо присъединяване 2, функция                      | Страна на управлението                             |
| Електрическо присъединяване 2, вид свързване                | Двужилен проводник                                 |
| Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване | отворен край                                       |
| Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила             | 2                                                  |
| Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила            | 2                                                  |
| Диапазон на работното напрежение DC                         | 0 V...30 V                                         |
| Допустим ток при 40°C                                       | 0.3 A                                              |
| Устойчивост на импулсно напрежение                          | 1.2 kV                                             |
| Защита от неправилна полярност                              | не                                                 |
| Свързване на защитния проводник                             | не е наличен                                       |
| Екраниране                                                  | не                                                 |
| Указание за експлоатацията                                  | Да се работи само с външно редуциране на мощността |
| Дължина на кабела                                           | 0.5 m                                              |
| Характеристики на проводника                                | Базов                                              |
| Условия на изпитване проводник                              | Условия за изпитване - при запитване               |
| Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите          | 11 mm                                              |
| Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели              | 16.5 mm                                            |
| Диаметър на кабела                                          | 1.1 mm                                             |
| Структура на кабела                                         | 2 x 0,08 mm <sup>2</sup>                           |
| Номинално сечение на проводника                             | 0.08 mm <sup>2</sup><br>AWG28                      |

| Характеристика                                                 | Стойност                        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Краища на жила                                                 | с калаено покритие              |
| Клас защита                                                    | IP40                            |
| Температура на околната среда                                  | 0 °C...50 °C                    |
| Температура на лагера                                          | -20 °C...70 °C                  |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директива RoHS на ЕС   |
| Сертификат за LABS                                             | VDMA24364-B2-L                  |
| Указание за материала                                          | Съответствие с RoHS             |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                             | 0 - няма опасност от корозия    |
| Материал на тялото                                             | Подсилен с POLYAMID             |
| Цвят на тялото                                                 | черен                           |
| Материал щекерни контакти                                      | Медна сплав със златно покритие |
| Материал изолационна обвивка                                   | PVC                             |