

**Бобина**  
**VACC-S18-120-K4-1UF-NM4ME**  
Номер на част: 8118177

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                         | Стойност                                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Начин на задействане                   | електрическо                                          |
| Монтажно положение                     | произволно                                            |
| Индикация за положение на превключване | не                                                    |
| Вътрешна защита с предпазител          | Предпазител                                           |
| Продължителност на включване           | 100%                                                  |
| Клас на изолация                       | II                                                    |
| Характеристики на бобината             | 24 V AC: 50/60 Hz, мощност 12,0 VA<br>24 V DC: 12,0 W |
| Допустими колебания на напрежението    | -15 %/+10 %                                           |
| Сертификат за взривозащита извън ЕС    | EPL Db (BR)<br>EPL Gb (BR)                            |
| Взривозащита                           | Зона 1 (BR)<br>Зона 21 (BR)                           |
| Орган, издаващ сертификати             | INMETRO DNV 19.0135X                                  |
| Начин на взривозащита, газ             | Ex eb mb IIC T4 Gb                                    |
| Начин на взривозащита, прах            | Ex tb IIIC T120°C Db                                  |
| Ex-температура на околната среда       | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C                        |
| Сертификат за LABS                     | VDMA24364 зона III                                    |
| Клас защита                            | IP66                                                  |
| Тегло на продукта                      | 580 g                                                 |
| Електрическо присъединяване            | Клемна кутия, входна резба кабел M20x1,5              |
| Указание за материала                  | Съответствие с RoHS                                   |