

**Бобина**  
**VACC-S18-35-K4-3U-NM4ME**  
Номер на част: 8118180

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                         | Стойност                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Начин на действие                      | електрическо                                                   |
| Монтажно положение                     | произволно                                                     |
| Индикация за положение на превключване | не                                                             |
| Продължителност на включване           | 100%                                                           |
| Клас на изолация                       | H                                                              |
| Характеристики на бобината             | 230 V AC: 50/60 Hz, мощност 3,5 VA<br>230 V DC: 3,5 W          |
| Допустими колебания на напрежението    | -15 %/+10 %                                                    |
| Сертификат за взривозащита извън ЕС    | EPL Db (BR)<br>EPL Gb (BR)                                     |
| Взривозащита                           | Зона 1 (BR)<br>Зона 21 (BR)                                    |
| Орган, издаващ сертификати             | INMETRO DNV 19.0135X                                           |
| Начин на взривозащита, газ             | Ex eb mb IIC T6, T5 Gb                                         |
| Начин на взривозащита, прах            | Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db                                     |
| Ex-температура на околната среда       | T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| Сертификат за LABS                     | VDMA24364 зона III                                             |
| Клас защита                            | IP66                                                           |
| Тегло на продукта                      | 580 g                                                          |
| Електрическо присъединяване            | Клемна кутия, входна резба кабел M20x1,5                       |
| Указание за материала                  | Съответствие с RoHS                                            |