

Бобина
VACC-S18-120-K4-3U-NE4ME
Номер на част: 8118259

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на действие	електрическо
Монтажно положение	произволно
Индикация за положение на превключване	не
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	H
Характеристики на бобината	230 V AC: 50/60 Hz, мощност 12,0 VA 230 V DC: 12,0 W
Допустими колебания на напрежението	-15 %/+10 %
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Взривозащита	Зона 1 (CN) Зона 21 (CN)
Орган, издаващ сертификати	GYJ23.1169X
Начин на взривозащита, газ	Ex eb mb IIC T4 Gb
Начин на взривозащита, прах	Ex tb IIIC T120°C Db
Ex-температура на околната среда	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP66
Тегло на продукта	580 g
Електрическо присъединяване	Клемна кутия, входна резба кабел M20x1,5
Указание за материала	Съответствие с RoHS