

Бобина
VACC-S18-120-K4-7-KS4ME
Номер на част: 8118318

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на действие	електрическо
Монтажно положение	произволно
Индикация за положение на превключване	не
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	H
Характеристики на бобината	48 V DC: 12,0 W
Допустими колебания на напрежението	-15 %/+10 %
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Взривозащита	Зона 1 (KR) Зона 21 (KR)
Орган, издаващ сертификати	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Начин на взривозащита, газ	Ex e mb IIC T4
Начин на взривозащита, прах	Ex tD A21 IP66 T120°C
Ex-температура на околната среда	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP66
Тегло на продукта	580 g
Електрическо присъединяване	Клемна кутия, входна резба кабел M20x1,5
Указание за материала	Съответствие с RoHS