

Челюсти
DHAS-GG-B18-16-A1
Номер на част: 8119108

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	16 mm
Монтажно положение	произволно
Конструкция	за микротитърни плаки
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 100 %
Температура на околната среда	0 °C...40 °C
Тегло на продукта	24.4 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба M3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на челюстите	високолегирана стомана, неръждаема
Материал цилиндричен щифт	Ресорна стомана