


Блок на работа-адаптивен профилен грипере DHEF-20-A-RA1

Номер на част: 8119114

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	20
Изпълнение на прилепваща към формата капачка	Стандартно
Ход	66 mm
Мин. диаметър за захващане	12 mm
Макс. диаметър за захващане	38 mm
Вид задвижване	пневматичен
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	двойнодействащ
Функция на хващача	Адаптивен
Конструктивна структура	Прилепваща към формата капачка принудително направлявана последователност от движения
Водачи	Основно водене
Разпознаване на позиция	за датчик
Работно налягане задвижване	1 бар...8 бар
Работно налягане капачка	0.07 бар...0.1 бар
Налягане на разрушаване капачка	0.3 бар
Макс. работна честота хващач	1 Hz
Време за разработване	290 мсек
Време за извеждане	270 мсек
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Масов инерционен момент	1.29 kgcm ²
Ориентировъчна стойност на полезен товар	1 kg
Тегло на продукта	475 g
Начин на закрепване	съгласно ISO 9409
Пневматична връзка	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капачката	VMQ (силикон)
Материал на тялото	Алуминий, анодиран

Характеристика	Стойност
Свързване с робот	Универсални роботи UR3/5/10 (от PolyScope CB 3.8.0) Универсални роботи UR3e/5e/10e (от PolyScope SW 5.0.0)
Обхват на доставката	1x ролка залепваща лента 1x електромагнитен разпределител 1x пропорционален регулатор на налягане 1x USB стик с URСар 2x датчик 3x съединителен кабел