


Съединителен кабел NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Номер на част: 8122832

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Максимален брой бобини на разпределители	1
Означение проводник	без носач за табелки
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	2 g
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство Комутационен изход
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Кабел с куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Схема на свързване HP
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Push-Pull с блокиране срещу непреднамерено издърпване
Електрическо присъединяване 2, функция	Захранване Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	2x единично жило
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	отворен край
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	2
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...24 V
Екраниране	не
Указание за експлоатацията	Да се работи само с външно редуциране на мощността
Дължина на кабела	0.3 m
Характеристики на проводника	за статични приложения
Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите	11 mm
Диаметър на кабела	0.96 mm
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия

Характеристика	Стойност
Материал на тялото	PEEK
Цвят на тялото	сив
Материал изолационна обвивка	PVC