

Винкел крепителен РАМР-МВ-44

Номер на част: 8123058

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	44
Серия	P
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Макс. въртящ момент на затягане, закрепване на разпределител	2.5 Nm
Температура на флуида	-60 °C...80 °C
Температура на околната среда	-60 °C...80 °C
Тегло на продукта	32 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на ъгъла	високолегирана стомана, неръждаема