


Съединителен кабел NEBC-R3Z12G20-KH-5-N-SBS-RSG17-ET-S1

Номер на част: 8126916

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Означение проводник	без носач за табелки
Тегло на продукта	680 g
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Щекер и шина контакт
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	RJ45 и шина контакт 12 полюса, 2 реда
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	20
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	14
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Блокировка винтова
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Платка хибрид-щекер
Електрическо присъединяване 2, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	17
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	14
Електрическо присъединяване 2, вид закрепване	завинтване
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...24 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустим ток при 40°C	11.7 A
Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV
Екраниране	не
Дължина на кабела	5 m
Характеристики на проводника	Стандартно
Условия на изпитване проводник	Условия за изпитване - при запитване
Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите	130 mm
Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели	130 mm
Диаметър на кабела	8 mm
Допуск за диаметър на кабела	± 1 mm
Структура на кабела	4 x (1 x 0,128 mm ²) + 10 x 0,128 mm ²
Номинално сечение на проводника	0.128 mm ²

Характеристика	Стойност
Клас защита	IP65
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	0 °C...40 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	0 °C...40 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	червен
Материал изолационна обвивка	PP