

Ъглов модул
ЕНАМ-АК-L9-160-L9-120-MR
Номер на част: 8128212

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	160
Монтажно положение	надясно
Конструктивна структура	Стандартно изпълнение
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Тегло на продукта	6005 g
Начин на закрепване	с отвор и винт
Код на интерфейса база	L9-160
Код на интерфейс, структура	L9-120
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на адапторната плоча	Алуминий, анодиран
Материал на винтовете	Стомана, с никелово покритие
Материал на центриращите елементи	високолегирана стомана