

Държач
VMRA14-FTI
Номер на част: 8129127

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	14
Монтажно положение	произволно
Размер на опаковката	10
Работно налягане	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 бар...10 бар -13.05 psi...145 psi
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-20 °C...40 °C
Температура на флуида	-5 °C...60 °C
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Тегло на продукта	0.1 g
Начин на закрепване	затягане
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	POM