

Дросел-SET VMRA2-FT-NW0.3-1.7

Номер на част: 8129130

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Функция на дросел
Пневматична връзка 1	Присъединителна плоча
Начин на закрепване	затягане
Стандартен номинален дебит в посока на дросела	3.5 l/min...115 l/min
Работно налягане	-0.09 бар...1 бар -0.09 бар...1 бар
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Размер	20
Номинален диаметър	0.3 mm...1.7 mm
Монтажно положение	произволно
Размер на опаковката	2
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-20 °C...40 °C
Температура на флуида	-5 °C...60 °C
Тегло на продукта	0.7 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	ПОМ
Материал на кутия болт	Алуминиева ковка сплав