

**Куплунг**  
**ЕАМС-56-58-20-22**  
Номер на част: 8134825

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                  | Стойност              |
|---------------------------------|-----------------------|
| Монтажен диаметър 1             | 20 mm                 |
| Монтажен диаметър 2             | 22 mm                 |
| Размер                          | 56                    |
| Номинална дължина               | 58 mm                 |
| Монтажно положение              | произволно            |
| Макс. обороти                   | 5500 1/мин            |
| Сертификат за LABS              | VDMA24364-B2-L        |
| Температура на лагера           | -25 °C...60 °C        |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 %              |
| Температура на околната среда   | -25 °C...60 °C        |
| Масов инерционен момент         | 129 kgmm <sup>2</sup> |
| Предаваем въртящ момент         | 60 Nm                 |
| Тегло на продукта               | 281 g                 |
| Указание за материала           | Съответствие с RoHS   |