


Бобина VACS-C-R1-1L

Номер на част: 8135906

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на задействане	електрическо
Монтажно положение	произволно
Съответства на стандарта	IEC 61010-1 ISO 20401
Индикатор за състояние на сигнала	Светодиод
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	H
Клас на изолация на емайлирания проводник	H
Характеристики на бобината	24 V DC: 2,8 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Одобрение	с UL us - Recognized (OL)
Орган, издаващ сертификати	UL MH18122
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-20 °C...50 °C
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-20 °C...50 °C
Тегло на продукта	32.5 g
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M8x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-104
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	4
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Блокировка винтова
Начин на закрепване	с гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POLYAMID Стомана
Материал бобина	Мед Стомана Термопластмаса
Материал намотка	Мед