


Присъединителна плоча VABS-K2-12S-20-U14-P

Номер на част: 8140320

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	12
Номинален диаметър	2 mm
Връзка за флуиди	Вътрешна резба 1/4-28 UNF-2B
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Посока на присъединяване от страни
Макс. брой места за разпределители	1
Посока на потока	не е реверсивна
Работен флуид	Течни флуиди Газообразни флуиди
Указание за работен/управляващ флуид	Съблюдаване на устойчивостта на материалите, които са в контакт с флуида
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Температура на флуида	0 °C...50 °C
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Макс. въртящ момент на затягане, закрепване на разпределител	0.33 Nm
Макс. въртящ момент на затягане	0.6 Nm
Тегло на продукта	8 g
Начин на закрепване на присъединителна плоча	с отвор
Начин на закрепване на разпределителя	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	PEEK