


Адапторна плоча комплект ЕНАМ-МА-Е19-25-С11

Номер на част: 8140774

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	20 25 26 32
Монтажно положение	вертикално
Конструктивна структура	Монтажен модул
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Тегло на продукта	71 g
Начин на закрепване	с отвор и винт
Код на интерфейса база	E8-35
Код на интерфейс, структура	E8-35
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на адапторната плоча	Алуминий, анодиран
Материал на винтовете	Стомана
Материал на центриращите елементи	високолегирана стомана