


# Адапторна плоча комплект ЕНАМ-МА-Е19-25-С14

Номер на част: 8140775

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                        |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Размер                             | 20<br>25<br>26<br>32            |
| Монтажно положение                 | вертикално                      |
| Конструктивна структура            | Монтажен модул                  |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 2 - умерена опасност от корозия |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B2-L                  |
| Температура на околната среда      | -20 °C...80 °C                  |
| Тегло на продукта                  | 72.3 g                          |
| Начин на закрепване                | с отвор и винт                  |
| Код на интерфейса база             | E8-35                           |
| Код на интерфейс, структура        | E8-35                           |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS             |
| Материал на адапторната плоча      | Алуминий, анодиран              |
| Материал на винтовете              | Стомана                         |
| Материал на центриращите елементи  | високолегирана стомана          |