

Присъединителна плоча VABP-C13-100HFT0-F90-VDE1E

Номер на част: 8141661

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	1001 Структура на канала
Свързването на разпределителя съответства на стандарта	VDI/VDE 3847-1
Работно налягане	0 МПа...0.8 МПа 0 бар...8 бар
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на флуида	-40 °C...80 °C
Температура на околната среда	-40 °C...80 °C
Тегло на продукта	1300 g
Начин на закрепване	с принадлежности
Пневматична връзка	Изпълнение като присъединителна плоча, Airing
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав, гладко анодирана (20 µm)
Материал на уплътненията	EPDM NBR
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав, гладко анодирана (20 µm)
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема