


Редуктор EMGA-40-P-G20-EAS-40

Номер на част: 8141731

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на фланеца редуктор	40 mm
Размер на фланец, мотор	40 mm
Странична хлабина	0.31 градус
Вид редуктор	Планетен механизъм
Предавателно число	20:1
Макс. обороти на задвижването	18000 1/мин
Работна температура редуктор	-25 °C...90 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP54
Непрекъснат изходен въртящ момент	20 Nm
Масов инерционен момент редуктор	0.018 kgcm ²
Макс. въртящ момент на изхода	32 Nm
Макс. коефициент на полезно действие	96 %
Устойчивост на усукване	1 Nm/arcmin
Тегло на продукта	450 g
Интерфейс изход на редуктора	40G
Интерфейс редуктор задвижване	40P
Указание за материала	Съответствие с RoHS