


Редуктор EMGA-40-A-G20-40P

Номер на част: 8141734

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на фланеца редуктор	40 mm
Размер на фланец, мотор	40 mm
Странична хлабина	0.41 градус
Вид редуктор	Ъглов редуктор
Предавателно число	20:1
Макс. обороти на задвижването	18000 1/мин
Работна температура редуктор	-25 °C...90 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP54
Непрекъснат изходен въртящ момент	20 Nm
Масов инерционен момент редуктор	0.035 kgcm ²
Макс. въртящ момент на изхода	32 Nm
Макс. коефициент на полезно действие	92 %
Устойчивост на усукване	0.8 Nm/arcmin
Тегло на продукта	600 g
Интерфейс изход на редуктора	40G
Интерфейс редуктор задвижване	40P
Указание за материала	Съответствие с RoHS