


Редуктор EMGA-60-P-G20-EAS-60

Номер на част: 8141737

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на фланеца редуктор	60 mm
Размер на фланец, мотор	60 mm
Странична хлабина	0.2 градус
Вид редуктор	Планетен механизъм
Предавателно число	20:1
Макс. обороти на задвижването	13000 1/мин
Работна температура редуктор	-25 °C...90 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP54
Непрекъснат изходен въртящ момент	44 Nm
Масов инерционен момент редуктор	0.096 kgcm ²
Макс. въртящ момент на изхода	70 Nm
Макс. коефициент на полезно действие	96 %
Устойчивост на усукване	2.8 Nm/arcmin
Тегло на продукта	1100 g
Интерфейс изход на редуктора	60H
Интерфейс редуктор задвижване	60P
Указание за материала	Съответствие с RoHS