


Редуктор EMGA-60-A-G20-60P

Номер на част: 8141740

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на фланеца редуктор	60 mm
Размер на фланец, мотор	60 mm
Странична хлабина	0.3 градус
Вид редуктор	Ъглов редуктор
Предавателно число	20:1
Макс. обороти на задвижването	13000 1/мин
Работна температура редуктор	-25 °C...90 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP54
Непрекъснат изходен въртящ момент	44 Nm
Масов инерционен момент редуктор	0.256 kgcm ²
Макс. въртящ момент на изхода	70 Nm
Макс. коефициент на полезно действие	92 %
Устойчивост на усукване	2 Nm/arcmin
Тегло на продукта	1900 g
Интерфейс изход на редуктора	60G
Интерфейс редуктор задвижване	60P
Указание за материала	Съответствие с RoHS