


Редуктор EMGA-80-A-G8-100A

Номер на част: 8141747

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на фланеца редуктор	80 mm
Размер на фланец, мотор	100 mm
Странична хлабина	0.22 градус
Вид редуктор	Ъглов редуктор
Предавателно число	8:1
Макс. обороти на задвижването	7000 1/мин
Работна температура редуктор	-25 °C...90 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP54
Непрекъснат изходен въртящ момент	50 Nm
Масов инерционен момент редуктор	0.934 kgcm ²
Макс. въртящ момент на изхода	190 Nm
Макс. коефициент на полезно действие	94 %
Устойчивост на усукване	4.2 Nm/arcmin
Тегло на продукта	4500 g
Интерфейс изход на редуктора	80G
Интерфейс редуктор задвижване	100A
Указание за материала	Съответствие с RoHS