

Тапа B-1/4-F1A

Номер на част: 8142290

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на опаковката	10
Съответства на стандарта	DIN 908
Варианти	Металите с основен компонент мед, цинк или никел са изключени от употреба. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините.
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии: Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Категория чистота на помещението	Клас 6 съгласно ISO 14644-1
Номинален въртящ момент на затягане	8.5 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	-20 %
Тегло на продукта	15 g
Начин на закрепване	Вътрешен шестостен SW6
Пневматична връзка 1	Външна резба G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал тапа	Стомана, химически никелирана
Материал O-пръстен	POLYAMID TPE-U(PUR)