

Редуциращ нипел NPFC-RS-G38-G18-MF

Номер на част: 8142595

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Материал на резбовото съединение	Месинг, никелиран
Размер на опаковката	10
Работно налягане	-0.95 бар...10 бар
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Номинален въртящ момент на затягане Пневматична връзка 1	38.5 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 20 %
Тегло на продукта	19.82 g
Пневматична връзка 1	G3/8
Пневматична връзка 2	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	PVC