


Захранване CASN-3A-7-10-G2

Номер на част: 8149584

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	68 mm
Височина	130 mm
Дължина	160 mm
Монтажно положение	свободна конвекция
Първичен източник на захранване	1-фазово
Входен ток	2,4 - 5,6 A
Номинално изходно напрежение DC	48 V
Номинален изходен ток	10 A
Диапазон на входното напрежение AC	100 V...240 V
Създаване на мост при прекъсване на мрежата	15 мсек
Мрежова честота	45 Hz...65 Hz
Одобрение	c UL us - Listed (OL)
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за ЕМС на ЕС съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-40 °C...85 °C
Относителна влажност на въздуха	95 %
Клас защита	IP20
Температура на околната среда	-25 °C...70 °C
Тегло на продукта	1603 g
Начин на закрепване	с монтажна шина
Указание за материала	Съответствие с RoHS