


Електрическо свързване

VABA-S6-1-PT

Номер на част: 8152353

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Защита от неправилна полярност	Отделно за Power System (PS) и Power Load (PL)
Макс. брой места за разпределители	16
Максимален брой бобини на разпределители	32
Бодова скорост	38,4 kbit/s
Вътрешна консумация на ток при номинално работно напрежение електроника/сензорни елементи	типично 30 mA
Вътрешна консумация на ток при номинално работно напрежение товар	по принцип 30 mA
Номинално работно напрежение DC	24 V
Остатъчни пулсации	4 Vss
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Тегло на продукта	690 g
IO-Link®, Connection technology	Device 5-полюсно
IO-Link®, версия на протокола	Device V 1.1
IO-Link®, Communication mode	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link®, Port class	Device B
IO-Link®, брой портове	Device 1
IO-Link®, дължина на процесни данни OUT	Устройство 1-4 байта
IO-Link®, минимално време на такта	Device 3,2 ms
Макс. дължина на проводника	20 m
Типове комуникация	IO-Link®
Номинално сечение на проводника	1 mm ²
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминиева отливка под налягане