

# Пръстен уплътнителен OL-1

Номер на част: 8153156

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                | Стойност                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Въз основа на стандарт                        | ISO 16030                                                         |
| Работно налягане пълен температурен диапазон  | -0.095 МПа...3 МПа<br>-0.95 бар...30 бар<br>-13.775 psi...435 psi |
| Клас на устойчивост на корозия KBK            | 2 - умерена опасност от корозия                                   |
| Сертификат за LABS                            | VDMA24364-B2-L                                                    |
| Температура на околната среда                 | -40 °C...100 °C                                                   |
| Ръчно затягане при RT                         | да                                                                |
| Номинален въртящ момент на затягане           | 23 Nm                                                             |
| Допуск за номинален въртящ момент на затягане | ± 20 %                                                            |
| Тегло на продукта                             | 1.09 g                                                            |
| Пневматична връзка                            | G1                                                                |
| Указание за материала                         | Съответствие с RoHS                                               |
| Материал на упорите                           | Алуминий                                                          |
| Материал на уплътненията                      | HNBR                                                              |