


**Шлаух**  
**PUN-H-F-4X0,75-BL**  
Номер на част: 8153381

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                                | Стойност                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Външен Ø                                                      | 4 mm                                                                                             |
| радиус на огъване в зависимост от дебита                      | 16 mm                                                                                            |
| Вътрешен Ø                                                    | 2.6 mm                                                                                           |
| Мин. радиус на огъване                                        | 8 mm                                                                                             |
| Указание за използване                                        | Шлаух без отпечатване<br>TPE-U на базата на етер                                                 |
| Характеристики на шлауха                                      | подходяща верига кабеловодеща                                                                    |
| Работно налягане пълен температурен диапазон                  | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 бар...6 бар<br>-13.775 psi...87 psi                                |
| Зависещо от температурата работно налягане                    | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi                                |
| Указание относно работното налягане                           | Вода: работно налягане, зависещо от температурата, вижте диаграмата, макс. 0,3 MPa при 0 - 60 °C |
| Работен флуид                                                 | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (течна, без лед)                          |
| Противопожарно изпитване на материала                         | UL94 HB                                                                                          |
| Сертификат за LABS                                            | VDMA24364-B2-L                                                                                   |
| Пригодност за чисти помещения, измерена съгласно ISO 14644-14 | Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1                 |
| Годност за хранителни продукти                                | вж. Декларация за съответствие                                                                   |
| Температура на околната среда                                 | -35 °C...60 °C                                                                                   |
| Тегло на продукта по дължина                                  | 0.0084 kg/m                                                                                      |
| Пневматична връзка                                            | за щекерна връзка с външен Ø 4 mm<br>за щекерен нипел с вътрешен Ø 3 mm с холендрова гайка       |
| Цвят                                                          | син                                                                                              |
| Твърдост по Шор                                               | D 52 +/-3                                                                                        |
| Указание за материала                                         | Съответствие с RoHS                                                                              |
| Материал на шлауха                                            | TPE-U(PU)                                                                                        |