

Контролен панел CDPX-X-B-W-4

Номер на част: 8155213

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	147 mm
Дълбочина на вграждане	29 mm
Височина	107 mm
Дължина	34 mm
Макс. дебелина на предния панел	5 mm
Часовник за реално време	Да
Отклонение на часовника за реално време	< 100 ppm при 25°C
Брой цветове	64 k
Дисплей	с подсветка
Вид индикация	TFT цвят
Характеристики на дисплея	Touch Screen
Размер на дисплея	4,3"
Резервна батерия/резервен акумулатор	Суперкондензатор
Диапазон на работното напрежение DC	10 V...32 V
Разделителна способност на дисплея	480x272 пиксела
Номинално работно напрежение DC	24 V
Консумация на ток при номинално работно напрежение	0,25 A
Одобрение	с UL us - Listed (OL)
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % без кондензация
Клас защита	IP20 IP66
Указание относно класа на защита	IP 20 на задната страна IP 66 на предната страна
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Указание за температурата на околната среда	при вертикално вграждане
Тегло на продукта	400 g

Характеристика	Стойност
Допълнителни функции	Комуникационна функция RS232
Начин на закрепване	Вграждане преден блок
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Ethernet интерфейс, вид свързване	Куплунг
Ethernet интерфейс, технология на присъединяване	RJ45
Ethernet интерфейс, брой полюси/жила	8
Ethernet интерфейс, скорост на предаване на данни	10/100 Mbit/s
Ethernet-интерфейс, функция	Програмиране
USB интерфейс, функция	Прехвърляне на файлове
USB интерфейс, начин на присъединяване	Куплунг
USB интерфейс, технология на присъединяване	USB 2.0 тип A
Софтуер за програмиране	Designer Studio
Данни на CPU	256 MB RAM