

Захранване CASN-H-1-PE-EX2

Номер на част: 8155227

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размери Ш x Д x В	28 mm x 80 mm x 120 mm
Монтажно положение	върху монтажна шина: хоризонтално/произволно
Устойчивост на късо съединение	да
Защита от неправилна полярност	да
Индикатори за състояние	Светодиод (състояние)
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...32 V
Номинално изходно напрежение DC	54 V
Номинален изходен ток	2 A
Консумация на ток	2,0 A при 24 VDC
Захранване, технология на присъединяване	Шина контакт, 3-полюсна
Одобрение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
Сертификат за взривозащита извън ЕС	Class I, Div. 2 (CA)
Орган, издаващ сертификати	UL E239998
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Взривозащита	Class I, Div. 2 (US)
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-30 °C...80 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % без кондензация
Клас защита	IP20
Указание относно класа на защита	съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-20 °C...55 °C
Тегло на продукта	350 g
Bus-интерфейс, технология на присъединяване	Втулка
Начин на закрепване	с монтажна шина
Указание за материала	Съответствие с RoHS