


# Присъединителна плоча VMPA14-AP-4-EMM-8-SK

Номер на част: 8157745

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                      | Стойност                               |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Ширина                              | 65.5 mm                                |
| Дължина                             | 107.3 mm                               |
| Размер на растерната решетка        | 14 mm                                  |
| Макс. брой места за разпределители  | 4                                      |
| Работно налягане                    | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 бар...10 бар |
| Управляващо налягане                | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 бар...8 бар     |
| Клас на устойчивост на корозия KBK  | 0 - няма опасност от корозия           |
| Сертификат за LABS                  | VDMA24364 зона III                     |
| Температура на лагер                | -20 °C...60 °C                         |
| Температура на околната среда       | -5 °C...50 °C                          |
| Тегло на продукта                   | 320 g                                  |
| Пневматична връзка 2                | G1/8                                   |
| Пневматична връзка 4                | G1/8                                   |
| Указание за материала               | Съответствие с RoHS                    |
| Материал на присъединителната плоча | Алуминиева отливка под налягане        |