


Държач за демпфер DADP-ES-G8-16

Номер на част: 8159235

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	16
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Упорен лост
Макс. скорост в момента на удара	0.8 m/s
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-C1-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Макс. упорна сила	500 Б
Макс. въртящ момент на затягане	5.2 Nm
Допуск за въртящ момент на затягане	± 20 %
Тегло на продукта	182 g
Начин на закрепване	с проходни отвори и центрираща втулка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на лоста	Алуминиева ковка сплав
Материал на винтовете	Стомана, поцинкована