

Присъединителен модул DADG-AK-G8-25-200

Номер на част: 8159883

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Ход	200 mm
Работно налягане	0.1 MPa...0.8 MPa 1 бар...8 бар 14.5 psi...116 psi
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	5 Nm
Допуск за въртящ момент на затягане	± 10 %
Макс. въртящ момент на затягане пневматична връзка 1	3 Nm
Тегло на продукта	87.7 g
Пневматична връзка	G1/8
Материал на адаптора	Епоксидна смола
Материал на уплътненията	FPM
Материал на винтовете	Стомана, с покритие