

Врх на пипета за еднократна употреба DHAP-1000-TA1FS-P960R

Номер на част: 8160287

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Обем	1000 EI
Размер на опаковката	960
Конструктивна структура	Държач за връх на пипета за 20...1000 µl, върхове за пипети за еднократна употреба на Festo
Вид опаковка	Зъбна рейка
Филтър	да
Бионатоварване	ATP: < $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE/TSE: не съдържа ДНК: < 32 pg човешка ДНК Дезоксирибонуклеаза: = 5×10^{-7} Kunitz единици/µl Ендотоксин: ≤ 0,001 EU/ml Рибонуклеаза: = 5×10^{-9} Kunitz единици/µl
Стерилност	SAL 1E-6, предварително стерилизиран
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	5 °C...40 °C
Указание за температура на съхранение	кратковременно за транспортиране в опаковка -25 ... 55 °C
Относителна влажност на въздуха	10 - 90 % без кондензация
Условия на околната среда	Атмосферно налягане 80 ... 106 kPa
Температура на околната среда	5 °C...40 °C
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал накрайник за пипета	PP