


# Демпфер DYSD-Q11-12-12-Y1F-Y9

Номер на част: 8161525

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                           | Стойност                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Размер                                   | 12                                  |
| Ход                                      | 12 mm                               |
| Демпфериране                             | саморегулиращо се                   |
| Монтажно положение                       | произволно                          |
| Разпознаване на позиция                  | без                                 |
| Макс. скорост в момента на удара         | 1 m/s                               |
| Време за нулиране при стайна температура | 0.2 s                               |
| Начин на функциониране                   | притискащ<br>с едностранно действие |
| Клас на устойчивост на корозия KBK       | 2 - умерена опасност от корозия     |
| Сертификат за LABS                       | VDMA24364-B2-L                      |
| Температура на околната среда            | 0 °C...60 °C                        |
| Дължина на демпфиране                    | 12 mm                               |
| Макс. упорна сила                        | 1000 Б                              |
| Макс. консумация на енергия за един ход  | 10 J                                |
| Макс. консумация на енергия на час       | 36000 J                             |
| Макс. остатъчна енергия                  | 0.05 J                              |
| Възвратна сила                           | 28 Б                                |
| Мин. сила на вмъкване                    | 100 Б                               |
| Тегло на продукта                        | 95 g                                |
| Начин на закрепване                      | с контра-гайка                      |
| Указание за материала                    | Съответствие с RoHS                 |
| Материал на уплътненията                 | NBR                                 |
| Материал на тялото                       | Стомана, поцинкована                |
| Материал на буталния прът                | високолегирана стомана              |
| Материал на гайките                      | Стомана, поцинкована                |