

## Аксиален модул EAMM-A-X62-150A

Номер на част: 8164657

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                  | Стойност            |
|---------------------------------|---------------------|
| Монтажно положение              | произволно          |
| Макс. обороти                   | 5500 1/мин          |
| Сертификат за LABS              | VDMA24364-B2-L      |
| Температура на лагера           | -25 °C...60 °C      |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 %            |
| Клас защита                     | IP40                |
| Температура на околната среда   | -10 °C...60 °C      |
| Предаваем въртящ момент         | 47 Nm               |
| Тегло на продукта               | 2340 g              |
| Код на интерфейс актуатор       | X62                 |
| Код на интерфейс мотор In       | 140A<br>150A        |
| Указание за материала           | Съответствие с RoHS |