

Шлаух
PUN-H-SF-16X3,1-SW
Номер на част: 8167910

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	16 mm
радиус на огъване в зависимост от дебита	73 mm
Вътрешен Ø	9.85 mm
Мин. радиус на огъване	30 mm
Указание за използване	TPE-U на базата на етер
Характеристики на шланга	подходяща верига кабеловодеща
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 бар...6 бар -13.775 psi...87 psi
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1.3 MPa -0.95 бар...13 бар -13.775 psi...188.5 psi
Указание относно работното налягане	Вода: работно налягане, зависещо от температурата, вижте диаграмата, макс. 0,7 MPa при 0 - 60 °C
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:::] Вода (течна, без лед)
Противопожарно изпитване на материала	UL94 HB
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Категория чистота на помещението	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-35 °C...80 °C
Тегло на продукта по дължина	0.145 kg/m
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 16 mm
Цвят	черен
Твърдост по Шор	D 54 +/-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шланга	TPE-U(PU)