


Флексо-куплунг
DARP-M10P-F
Номер на част: 8170119

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	M10x1,25
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употребата. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	236 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал втулка	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на тялото	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на сферичната шайба	Циментируема стомана
Материал на сферичния накрайник	Циментируема стомана
Материал на гайките	високолегирана стомана, неръждаема