

Основна плоча комплект DADP-SP-G9-20-R

Номер на част: 8173535

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	20
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-C1-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии:Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба.Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Категория чистота на помещението	Клас 6 съгласно ISO 14644-1
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Макс. упорна сила	300 Б
Макс. въртящ момент на затягане	1.5 Nm
Допуск за въртящ момент на затягане	± 15 %
Тегло на продукта	160 g
Начин на закрепване	Директно закрепване чрез резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на упорите	високолегирана стомана
Материал на уплътненията	NBR
Материал на планката	Алуминиева ковка сплав, анодирана
Материал на винтовете	Стомана