

Вентилационна защита VABD-D3-L-GN14

Номер на част: 8177960

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Работно налягане	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP54
Температура на околната среда	-50 °C...60 °C
Тегло на продукта	3.8 g
Начин на закрепване	завинтване с външна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал обезвъздушителен винт	HP polyamid 12