


Съединителен кабел NEBM-L15G24-ES-1-LE24

Номер на част: 8178801

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Означение проводник	без носач за табелки
Тегло на продукта	110 g
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	4x куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Диаграма на свързване L15
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	24
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	24
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	4x кабел
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	отворен край
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	24
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	24
Номинално работно напрежение DC	24 V
Екраниране	да
Дължина на кабела	1 m
Характеристики на проводника	подходяща верига кабеловодеща
Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите	23.1 mm
Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели	33 mm
Диаметър на кабела	3.3 mm...4.6 mm
Структура на кабела	2 x 4 x 0,25 mm ² + 2 x 8 x 0,08 mm ²
Номинално сечение на проводника	0.08 mm ² ...0.25 mm ²
Краища на жиля	Кабелен накрайник
Температура на околната среда	-40 °C...70 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-5 °C...70 °C
Температура на лагера	-40 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 100 %
Номинална височина на употреба	<= 2000 m NHN
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC
Маркировка KC	KC-EMV

Характеристика	Стойност
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на кабелната обвивка	PUR