

Пиезовентил VEVP-XA-4-B-T32C-F-D31-2

Номер на част: 8184034

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	16 mm
Функция на разпределител	3-ходов пропорционален регулатор на налягане затворен
Конструктивна структура	Разпределител присъединителна плоча
Принцип на уплътняване	променлив
Начин на задействане	електрическо
Годност за работа с вакуум	да
Посока на потока	не е реверсивна
Нормален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	42 l/min
Клас защита	IP65
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употребата. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините
Категория чистота на помещението	Клас 3 съгласно ISO 14644-1
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	PA66-GF30 TPE-U(PU)
Материал на уплътненията	NBR
Тегло на продукта	85.5 g
Номинален диаметър	4 mm
Работно налягане	0.7 MPa 7 бар 101.5 psi
Номинално работно напрежение DC	24 V
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Температура на флуида	5 °C...50 °C
Температура на околната среда	5 °C...50 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % без кондензация
Климатичен клас	3K22 съгласно EN 60721
Пневматична връзка 2	Фланец
Пневматична връзка 4	Фланец

Характеристика	Стойност
Пневматична връзка 1	Фланец
Пневматична връзка 3	Фланец
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27