

Колекторна плоча VABS-P4-8S-M5

Номер на част: 8186785

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажна ширина	12 mm
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Посока на присъединяване отстрани
Макс. брой места за разпределители	1
Работно налягане	0 бар...10 бар
Работен флуид	Инертни газове Въздух
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние максимален размер на частиците 10 µm
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-40 °C...80 °C
Температура на флуида	5 °C...50 °C
Температура на околната среда	5 °C...50 °C
Тегло на продукта	40 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	M5
Пневматична връзка 2	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева деформируема сплав, анодирана