

Присъединителна плоча VABS-K2-10S-16-M5-P

Номер на част: 8186875

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	10
Номинален диаметър	1.6 mm
Размер на разпределителя	10 mm
Връзка за флуиди	Вътрешна резба M5
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Посока на присъединяване от страни
Макс. брой места за разпределители	1
Посока на потока	не е реверсивна
Работен флуид	Течни флуиди Газообразни флуиди
Указание за работен/управляващ флуид	Съблюдаване на устойчивостта на материалите, които са в контакт с флуида
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на флуида	0 °C...50 °C
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Макс. въртящ момент на затягане, закрепване на разпределител	0.2 Nm
Макс. въртящ момент на затягане, съединение	1 Nm
Макс. въртящ момент на затягане	0.6 Nm
Тегло на продукта	20 g
Начин на закрепване на присъединителна плоча	с отвор
Начин на закрепване на разпределителя	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	PEEK