


Pinch - вентил
VZQH-2H-6-GG-V4V4EPM-6
Номер на част: 8187050

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	Pinch - вентил
Начин на задействане	ръчен
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Присъединяване арматура	G1/4
Номинален диаметър DN	6
Функция на разпределител	2/2 затворен моностабилен
Посока на потока	реверсивна
Налягане на флуида	0 МПа...0.6 МПа 0 бар...6 бар 0 psi...87 psi
Номинално налягане наклонена спирателна арматура PN	10
Налягане на разрушаване	1.6 МПа 16 бар 232 psi
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Вид управление	директно
Флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-::1] Вода
Макс. вискозитет	4000 mm ² /s
Температура на флуида	-5 °C...100 °C
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Температура на лагера	6 °C...8 °C
Дебит Kv	0.7 m ³ /h
Време за превключване вкл.	1000 msec
Време за превключване изкл.	1000 msec
Указание за материала	Съответствие с RoHS

Характеристика	Стойност
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Материал на тялото	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на тялото	1.4408
Материал на капак на тялото	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала капак тяло	1.4404/AISI 316L
Материал на уплътненията	FPM HNBR
Материал на спирателния елемент	EPDM
Тегло на продукта	370 g
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала