


Спирачно съпротивление CACR-LE2-6-W60-V

Номер на част: 8189339

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	свободна конвекция вертикално
Енергия на импулса спирачно съпротивление при 380 V	2000 Ws
Енергия на импулса спирачно съпротивление при 780 V	2000 Ws
Мощност при 35% ED и 20°C	180 C
Номинална мощност спирачно съпротивление	60 C
Номинална мощност спирачно съпротивление при 380 V	60 C
Номинална мощност спирачно съпротивление при 780 V	60 C
Стойност на съпротивлението	6 Ом
Одобрение	с UL us - Recognized (OL)
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Макс. температура на повърхността	250 °C
Указание за температурата на повърхността	Индикация при номинална мощност, при 50% номинална мощност: 165 °C
Клас защита	IP54
Температура на околната среда	-40 °C...40 °C
Тегло на продукта	150 g
Начин на закрепване	с отвор
Указание за материала	Съответствие с RoHS